



10537004

## Opbouwbehuizing 3-v hor. berker K.5, edelstaal, gelakt

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	82 mm
Breedte	230,50 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

#### Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Materiaal

Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt
Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale montage
Gerelateerde Series	Serie berker K.5