



16873501

Led-element 12/24 V, rood, met bedrading, berker W.1

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
-------------------	-----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0
-----------------	---

Vermogen

Stroomverbruik	0,40 mA
----------------	---------

Materiaal

Kleur	Rood
-------	------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------