



16873502

**Led-element 12/24 V, blauw, met bedrading, berker W.1**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 12 - 12 V |
|-------------------|-----------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nominale stroom | 0 |
|-----------------|---|

**Vermogen**

|                |         |
|----------------|---------|
| Stroomverbruik | 0,40 mA |
|----------------|---------|

**Materiaal**

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Blauw |
|-------|-------|

**Verlichting**

|           |     |
|-----------|-----|
| Type lamp | Led |
|-----------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|