



181112

Druknop 24 V, maak, goud glz.

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Materiaal

Kleur	Goud
-------	------

Afwerking oppervlakte	Glanzend
-----------------------	----------

Materiaal	Messing
-----------	---------

Oppervlakte behandeling	Verzinkt
-------------------------	----------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	19,70 mm
--------	----------

Inbouwdiepte	13 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	0
--------------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Schakelmodus	Maakcontact
--------------	-------------

Gerelateerde Series	TS
---------------------	----

Gerelateerde Systeem	Berker TS
----------------------	-----------