



181113

Drukknop 24 V, maak, edelstaal mat

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee

Materiaal

Kleur	RVS
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Messing, Nikkel, RVS
Oppervlakte behandeling	Geborsteld
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	19,70 mm
Inbouwdiepte	13 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	Maakcontact
Gerelateerde Series	TS
Gerelateerde Systeem	Berker TS