



181113

## Druknop 24 V, maak, edelstaal mat

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

#### Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee

#### Materiaal

Kleur	RVS
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Messing, Nikkel, RVS
Oppervlakte behandeling	Geborsteld
Transparant	Nee

#### Afmetingen

Diepte	19,70 mm
Inbouwdiepte	13 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Opdruk	Zonder opdruk
Schakelmodus	Maakcontact
Gerelateerde Series	TS
Gerelateerde Systeem	Berker TS