



194802

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,50 - 1,50 mm²

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Hoogte 133 mm

Breedte 74 mm

Diepte 74 mm

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Complete behuizing
--------	--------------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------