



19640001

## Drukknop 24 V, berker TS Crystal, chroom, glz.

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 24 V

#### Uitvoering

Aantal polen 1

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknoop Enkele drukknoop

#### Materiaal

Kleur Chroom

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Messing

Oppervlakte behandeling Verchromd, Onbehandeld

Transparant Nee

#### Afmetingen

Diepte 23 mm

Inbouwdiepte 13 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C

#### Teksten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Opdruk Zonder opdruk

Schakelmodus Maakcontact