



20302035

## Therm. met verbreekcontact, berker R.Classic zwart

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

#### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

#### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

#### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

#### Materiaal

Kleur Zwart

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker 1930, Serie berker R.classic