



20302035

### Therm. met verbreekcontact, berker R.Classic zwart

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

##### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

##### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

##### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

##### Materiaal

Kleur Zwart

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker 1930, Serie berker R.classic