



20302079

Therm. met verbreekcontact, berker R.Classic polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker 1930, Serie berker R.classic