



20306084

Kamerherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook gelakt

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Gelakt

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7