



20307103

## Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5 alulook, gelakt

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

#### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

#### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

#### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

#### Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Gelakt

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker K.5