



20307104

Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker K.5, roestvrijstaal

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 - 250 V

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof, RVS

Oppervlakte behandeling Gelakt

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker K.5