



20311404

**Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook**

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

##### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

##### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

##### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

##### Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Gelakt

##### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1