



20316084

Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 4 A

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Gelakt

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7