



20317103

## Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

#### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

#### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

#### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

#### Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Gelakt

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker K.5