



20317104

### Therm. 24 V, verbreekcontact, berker K.1/K.5, edelstaal

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 24 - 24 V

##### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 5 - 30 °C

##### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 0,50 K

##### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

##### Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof, RVS

Oppervlakte behandeling Gelakt

##### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker K.5