



20346084

**Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook**

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

##### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 10 - 50 °C

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

##### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 1 K

##### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

##### Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Metaal, Kunststof

Oppervlakte behandeling Gelakt

##### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7