



20347104

## Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker K.1/K.5, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

#### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 10 - 50 °C

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

#### Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil 1 K

#### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse I (1%)

#### Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal, Kunststof, RVS

Oppervlakte behandeling Gelakt

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Met thermische terugkoppeling Met thermische terugkoppeling

Aansluitwijze Met steekklemmen

Opdruk Met opdruk

Gerelateerde Series Serie berker K.5