



2040

### Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 16 A |
|---------------|------|

##### Functies

|          |        |
|----------|--------|
| Looptijd | 15 min |
|----------|--------|

##### Teksten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Schakelmodus | 2-polig uit |
|--------------|-------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Aansluitklem | Met doorvoerklem |
|--------------|------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Montagewijze | Zonder spreidklemmen |
|--------------|----------------------|