



2040

Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 A
---------------	------

Functies

Looptijd	15 min
----------	--------

Teksten

Schakelmodus	2-polig uit
--------------	-------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Aansluitklem	Met doorvoerklem
--------------	------------------

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------