



2041

Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 A

Functies

Looptijd 120 min

Teksten

Schakelmodus 2-polig uit

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aansluitklem Met doorvoerklem

Montagewijze Zonder spreidklemmen