



20440001

Therm. met display, maakcontact, berker Arsys, bruin

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	10 - 40 °C
--------------------------------	------------

Samenstelling

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
----------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)
--------------------------	---------

Materiaal

Kleur	Bruin
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal, Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling via software
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Opdruk	Met opdruk

Functie	Bedrijfsurenteller of energieverbruiksweergave instelbaar, Timer voor verandering per uur van de temperatuur, Met toegangsbeveiliging, Met ventiel-beschermingsfunctie, Met vorstbeschermingsfunctie
---------	--