



Bevestigingsbeugel voor UK op betonvloer 190x38mm staal

Technische eigenschappen	
Montagevoorschriften	
Met doorlusfunctie	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Sealable	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Suitable for expansion joint	Nee
Uitvoering	748
Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
Frequentie	
Breedte in deelenheden	
Uitvoering deksel	
Hendeltype	
Deurtype voor de kasten	
Type deksel	
Deurvergrendeling	
Deurvleugel	
Type deksel	
Transparante deksel/deur	Nee
Kleur	verzinkt
Materiaal van behuizing	
Metaal : legering naam	
Bestandsdeel	staal
Materiaal van de behuizing	
Materiaalgroep	Staal
Oppervlak	
Oppervlaktebehandeling	verzinkt
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Soort verbinding	
Met deksel	Nee
Type montagetoebehoren	

Mounting plate included	Nee
Toepassing onderste aansluitruimte	
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Cover detachable	Nee
With mounting rail	Nee
With potential equalization	Nee
Type verbinding	
Keurmerken	EN50085-2-2
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Europese richtlijn WEEE	
Beschermingsklasse IEC-61140	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsklasse	
Haloveenvrij	Ja
Slagvastheid	
Vuurvastheid	