



26002089

## USB-oplaadstopcontact 230 V met centraalstuk Serie R.classic polarwit, glanzend

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

#### Spanning

Ingangsspanning 100 - 240 V

Uitgangsspanning 5 - 5 V

#### Afmetingen

Diepte 42,60 mm

Inbouwdiepte 32 mm

#### Samenstelling

Aantal uitgangen 2

#### Toebehoren

Met miniaturzekering Nee

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 1,40 A

Uitgangsstroom 1400 mA

#### Teksten

Aansluitstekers Met 2 USB-aansluitingen type A

Aansluitwijze Met schroefklemmen (dubbel voor doorbedraden)

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)