



28198982

**Draaidimmer met volle afdekplaat, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.**

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

##### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

##### Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 9001

Materiaal Duroplast

##### Afmetingen

Diameter as 4 mm

Hoogte 80 mm

Breedte 80 mm

Diepte 56 mm

##### Uitvoering

Bedieningselement Draaiknop

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 25 °C

##### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Dimprincipe Fase-aansnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)