



28199939

**Draaidimmer met volle afdekplaat, berker S.1/B.3/B.7, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Materiaal**

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Materiaal Thermoplast

**Afmetingen**

Diameter as 4 mm

Hoogte 80 mm

Breedte 80 mm

Diepte 56 mm

**Uitvoering**

Bedieningselement Draaiknop

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur 5 - 25 °C

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Dimprincipe Fase-aansnijding

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)