



Tronic-vermogensvergroter 100 ... 700 W, opbouw (R, C)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

Dimprincipe Fase-afsnijding

2868