



28801404

Radio Touch met luidspreker berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Aluminium
-------	-----------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede luidspreker	1,50 - 1,50 mm ²
Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²

Afmetingen

Inbouwdiepte	33 mm
Breedte	141,60 mm

Frequentie

RF-ontvangstfrequentie	87,5 - 108,0 MHz
Frequentie	50 - 60 Hz

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Aftakpunt	Met 2 luidspreker-aansluitingen
Montagewijze	Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk, Losse montage en combinatiemontage
Functie	Wekfunctie, Sleptimer-functie, Aftellen, Volumeregeling
Bijpost-ingang	Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling