



Luidspreker berker Arsys edelstaal, gelakt

Technische eigenschappen

Weerstand

Impedantie 4 Ω

Frequentie

Frequentie 170 - 18000 Hz

Afmetingen

Inbouwdiepte 35 mm

Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS

Oppervlakte behandeling Gelakt

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

28820004