



289610

## Impuls-draaipotentiometer 1 - 10 V, maakcontact, met soft-klik

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Materiaal

Transparant Nee

#### Afmetingen

Diepte 50 mm

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen