



289610

Impuls-draaipotentiometer 1 - 10 V, maakcontact, met soft-klik

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 50 mm

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen