



2919

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 4 A

Stroomverbruik tijdens bedrijf 10 mA

Afmetingen

Opbouwhoogte vanaf DIN-rail 39 mm

Capaciteit

Aantal modules 2,50

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen