



2919

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 4 A

Stroomverbruik in bedrijf 10 mA

#### Afmetingen

Opbouwhoogte vanaf DIN-rail 39 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 2,50

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen