



2931

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 3 A

Stroomverbruik tijdens bedrijf 10 mA

#### Afmetingen

Opbouwhoogte vanaf DIN-rail 38 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 2,50

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen