



29511404

Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 2 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Gelakt

Teksten

Verlichting Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukking oproepbaar, Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukking vast te zetten

Tekst Inlegfolie met symbolene opdruk

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1