



Ledmodule RGB, berker S.1/B.3/B.7 antraciet

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 2 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Kleur Antraciet

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Teksten

Verlichting Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukknop oproepbaar, Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukknop vast te zetten

Tekst Inlegfolie met symbolene opdruk

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1

29511606