



29516084

Ledmodule RGB berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Vermogen

Opgenomen vermogen in W	2 W
-------------------------	-----

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Teksten

Verlichting	Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukking oproepbaar, Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukking vast te zetten
Tekst	Inlegfolie met symbolene opdruk
Gerelateerde Series	Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7