



29516089

## Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning 230 V

#### Vermogen

Opgenomen vermogen in W 2 W

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Softfinish

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Teksten

Verlichting Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via impulsdrukking oproepbaar, Kleurverloop op een willekeurige plek met de impulsdrukking vast te zetten

Tekst Inlegfolie met symbolene opdruk

Gerelateerde Series Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7