



29527004

Ledmodule rood/groen, berker K.5 edelstaal (gelakt)

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 0,50 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Gelakt

Teksten

Tweekleurige folie met opgedrukte symbolen voor
Tekst Niet storen/ Kamer opruimen en Kom
binnen/Wachten meegeleverd

Gerelateerde Series Serie berker K.5