



29531404

Ledmodule wit, berker S.1/B.3/B.7 alulook

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 1 W

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Gelakt

Teksten

Verlichting Lichtkleur koudwit

Tekst Inlegfolie met symbolene opdruk

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1