



29801606

Radio Touch met luidspreker DAB+, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur Antraciet

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede luidspreker 1 - 1 mm²

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Afmetingen

Inbouwdiepte 33 mm

Breedte 141,60 mm

Frequentie

RF-ontvangstfrequentie 87,5 - 108,0 MHz

Frequentie 50 - 60 Hz

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aftakpunt Met 2 luidspreker-aansluitingen

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk,
Losse montage en combinatiemontage

Functie Wekfunctie, Sleeptimer-functie, Aftellen, Volumeregeling

Bijpost-ingang Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1