



29807009

Radio Touch met luidspreker DAB+, berker K.1 polarwit glz.

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur Polarwit

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede luidspreker 1 - 1 mm²

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Afmetingen

Inbouwdiepte 33 mm

Breedte 141,60 mm

Frequentie

RF-ontvangstfrequentie 87,5 - 108,0 MHz

Frequentie 50 - 60 Hz

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aftakpunt Met 2 luidspreker-aansluitingen

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk,
Losse montage en combinatiemontage

Functie Wekfunctie, Sleeptimer-functie, Aftellen, Volumeregeling

Bijpost-ingang Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Gerelateerde Series Serie berker K.1, Serie berker K.5