



## Radio Touch DAB+, berker S.1/B.3/B.7 alu mat

### Technische eigenschappen

#### Materiaal

Kleur Aluminium

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede luidspreker 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 33 mm

Breedte 70,80 mm

#### Frequentie

RF-ontvangstfrequentie 87,5 - 108,0 MHz

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aftakpunt Met 2 luidspreker-aansluitingen

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk,  
Losse montage en combinatiemontage

Functie Wekfunctie, Sleeptimer-functie, Aftellen, Volumeregeling

Bijpost-ingang Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Gerelateerde Series Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1

29841404