



29846086

### Radio Touch DAB+, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish

#### Technische eigenschappen

##### Materiaal

Kleur Antraciet

##### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede luidspreker 1 - 1 mm<sup>2</sup>

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Afmetingen

Inbouwdiepte 33 mm

Breedte 70,80 mm

##### Frequentie

RF-ontvangstfrequentie 87,5 - 108,0 MHz

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Aftakpunt Met 2 luidspreker-aansluitingen

Montagewijze Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk,  
Losse montage en combinatiemontage

Functie Wekfunctie, Sleeptimer-functie, Aftellen, Volumeregeling

Bijpost-ingang Bijpostingang voor separate in-/uitschakeling

Gerelateerde Series Serie berker Q.1, Serie berker Q.3