



300240

## Uitschak. 2-polig 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	0
Inbouwdiepte inbouwdozen	0

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	2-polig