



300240

## Uitschak. 2-polig 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

### Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

### Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Schakelmodus 2-polig