



300540

Serieschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Aansluitwijze Met steekklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Serie