



300740

### Kruisschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

#### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 0

Inbouwdiepte inbouwdozen 0

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

#### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Schakelmodus Kruis